

ALTECH PA6 ECO 1000/588

(更新时间: 18.12.2024)

MOCOM

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 基础聚合物 | 聚酰胺6                      |
| 特殊功能  | 快速固化,易脱模,热老化稳定性,含回收料      |
| 市场细份  | 电子电器,汽车,建筑,多样的            |
| 应用领域  | 管道/管路系统,消费电子,多样的          |
| 典型应用  | 导管,technical profiles,多样的 |

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 预干燥条件 | 80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里<br>for 2-12 h<br>取决于湿度含量 |
|-------|------------------------------------------------|

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 注塑成型加工 | 注塑熔体温度 250-270 °C<br>注塑模具温度 40-80 °C |
|--------|--------------------------------------|

|    |          |
|----|----------|
| 存储 | 干燥, 避免光照 |
|----|----------|

| 性能                  | 数值   | 单位                        | 试验方法             |
|---------------------|------|---------------------------|------------------|
| 机械性能                |      |                           |                  |
| 弯曲模量                | 2800 | MPa                       | ISO 178          |
| 弯曲应力(伸长率3,5%)       | 100  | MPa                       | ISO 178          |
| 拉伸模量                | 3200 | MPa                       | ISO 527          |
| 屈服应力                | 83   | MPa                       | ISO 527          |
| 屈服伸长率               | 4.3  | %                         | ISO 527          |
| 断裂伸长率               | 15   | %                         | ISO 527          |
| 简支梁无缺口冲击强度(23°C)    | 无断裂  | kJ/m <sup>2</sup>         | ISO 179/1eU      |
| 简支梁缺口冲击强度(23°C)     | 4    | kJ/m <sup>2</sup>         | ISO 179/1eA      |
| 热性能                 |      |                           |                  |
| 热变形温度 / A (1.8 MPa) | 60   | °C                        | ISO 75-1/-2      |
| 物理特性                |      |                           |                  |
| 密度                  | 1130 | kg/m <sup>3</sup>         | ISO 1183         |
| 生态性能                |      |                           |                  |
| 全球增温潜势 (GWP)        | 0.75 | kg CO <sub>2</sub> eq./kg | ISO 14040, 14044 |

附加信息

当使用回收的原材料时, 就像使用初始合成的材料一样, 铁/非铁的残留物永远不可能被完全排除。为了尽量减少这种残留物可能带来的风险, MOCOM在其复合本文件中列出的生态特性是根据我们在欧洲的一家工厂的生产情况计算的。在美国或中国生产的数据可以通过向以下地址发送请求来提供。technical@mocom.eu

物性表所示数据均为参考值, 非产品规格说明书。这些测试数据仅具有表证性, 不能作为具有约束力的最小或最大局限值。用于测试的样条均为符合规范的标准样条, 所得数据会受到着色、模具设计以及生产工艺的影响而发生变化。

我们向客户以口头、书面或通过产品测试提供的产品化学性能及物理性能相关信息, 包括且不限于产品应用建议等, 都是基于我们所掌握的知识领域诚实提供。不能免除每个客户须通过对所选材料进行测试与检测, 以确定本产品的性能适用于其应用。



## ALTECH PA6 ECO 1000/588

(更新时间: 18.12.2024)



客  
户对

材料的选

定，确定其性能是

否适用于其特定产品，以及其生产工

艺负责；同时，该客户必须遵守相关法规及当地政府所定规章制度。

针对材料在特定产品上的应用，例如且不仅限于安全关键部件或系统上的适用性，本公司不做任何明确的或具有暗示性的材料推荐或承诺。

医疗保健方面的应用

：MOCOM在向客户供应医用、药用及用于诊断的医疗产品之前，必须依据MOCOM内部所定风险管理准则对其应用做出评估，即便本产品在常规上已被视作适用于医疗保健方面的应用。

重要：无论产品类型或名称如何，MOCOM 均不建议或支持其提供的材料使用于属于以下医用、药用或诊断应用类别的任何产品：

- 依据欧盟医疗器械法规（MDR）2017/745归类为三类风险（Class III）或归类为FDA三类风险（Class 3）的医疗器械
- IVDD（98/79/EG）清单A中列出的或依据EU 2017/746划分为体外诊断医疗器械（IVDR）中D级风险的医疗器械
- 任何风险级别、植入体内的并且在体内停留时间超过30天（永久植入）的医疗产品
- 用于医疗器械的具有维持生命或延长生命的关键部件

除非MOCOM以书面形式另行明示同意。

本公司的通用销售条款和条件在任何时间均适用。